



# Nuovo manipolatore 2-4-8 posizioni Ø 30 contatto con microinterruttore senza zero centrale



2 POSIZIONI  
TEMPORANEE



gr.	CODICE	MICROINTERRUTTORI APPLICATI
-----	--------	-----------------------------

190	<b>030M2T22</b>	<b>1 - 2</b>
-----	-----------------	--------------

4 POSIZIONI  
TEMPORANEE



gr.	CODICE	MICROINTERRUTTORI APPLICATI
-----	--------	-----------------------------

208	<b>030M4T44</b>	<b>1 - 2 - 3 - 4</b>
-----	-----------------	----------------------

8 POSIZIONI  
TEMPORANEE



gr.	CODICE	MICROINTERRUTTORI APPLICATI
-----	--------	-----------------------------

208	<b>030M8T44</b>	<b>1 - 2 - 3 - 4</b>
-----	-----------------	----------------------



## Microinterruttore aggiuntivo



1 ELEMENTO  
VITI TANDEM  
COMPRESSE

gr.	CODICE
-----	--------

10	<b>030M11</b>
----	---------------



7	5	3	1	0	2	4	6	8		
									1	MICROINTERRUTTORI
									2	
									3	
									4	

